

Produktu katalogs

Kabeļi būvniecībai



A brand of the

Prysmian
Group

Produkta Saturs

VIENDZĪSLAS VADI		
ML		8-9
MK		10-11
MK 90		12-13
MK-HF D un C-PRo		14-15
MKEM		16-17
MKEM 90		18-19
MKEM-HF D un C-PRo		20-21
PROFIT-HF		22-23
INSTALĀCIJAS KABEĻI 500 & 750V		
XPJ 300/500 un 450/750V		24-27
XPJ-HF D 300/500 un 450/750V		28-31
XPJ-HF C-PRo		32-35
AFUX-HF C-PRo		36-37
XPUJ 300/500 un 450/750V		38-41
XPUJ-HF D 300/500 un 450/750V		42-45
EXLQ Pure		46-47
KONTROLKABEĻI		
EQQR Pure		48-49
FQQR Pure		50-51
EQFR Pure		52-53
EQFR-EMC Pure		54-55
MMO		56-57
MMO-HF C-PRo		58-59
MKMO-HF C-Pro		60-61
MCMO		62-63
MCCMO-HF C-PRo		64-65
SPĒKA KABEĻI		
AXPK		66-67
AXPK-PLUS		68-69
Viendzīslu AXPK un AXPK-PLUS		70-71
AMCMK		72-73
AXCMK-HF C-PRo		74-75
AXCCMK-HF C-PRo		76-77
AXQJ Pure		78-79
AXQJ Pure Full screen		80-81
AXQJ-EMC Pure		82-83
EXQJ Pure		84-85
MCMK (≤ 16 mm²)		86-87
MCMK (> 16 mm²)		88-89
MCMK-HF C-PRo (≤ 16 mm²)		90-91
MCMK-HF C-PRo (> 16 mm²)		92-94
FXQJ-EMC Pure		96-97
MCCMK-HF C-PRo		98-99
XPK		100-102
XPK-HF D		10

Viendzīslas vadi

ML 450/750V (H07V-U)



Eca

APRAKSTS

Stacionārai uzstādīšanai instalācijā, sadalnēs un vadības ierīcēs ar maksimālo spriegumu 1000 V (DC) vai 750 V (AC) uz zemi.

STANDARTS

EN 60228
EN 50525-2-31
EN 50575:2014
EN 60332-1-2

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apaļš
Elektrovadītāji Apaļa, monolīta vara dzīsla
Izolācija Svina nesaturošs PVC savienojums

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

Krāsas saskaņā ar līgumu

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +70°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -25°C
zem 0°C jāveic īpaša piesardzība
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +160°C
CPR klase Eca
Izturība pret UV starojumu mērens

Viendzīslas vadi
ML 450/750V

Elektrovadītāji un ekrāns [mm ²]	Ārējais diametrs [mm]	Kabeļa svars [kg/km]	Vada pretestība [Ω/km]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas noslēgumā [mm]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas laikā [mm]
1,5	3	19	12,1	6	11
2,5	3,5	30	7,41	7	14
4	4	44	4,61	8	16
6	4,5				

Viendzīslas vadi

MK 450/750V (H07V-R)



Eca

APRAKSTS

Stacionārai uzstādīšanai instalācijā, sadalnēs un vadības ierīcēs ar maksimālo spriegumu 1000 V (DC) vai 750 V (AC) uz zemi.

STANDARTS

EN 60228
EN 50525-2-31
EN 50575:2014
EN 60332-1-2

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apaļš
Elektrovadītāji Vīta, kveldēta vara dzīsls
Izolācija PVC

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

Krāsas saskaņā ar līgumu

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +70°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -5°C
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +160°C
CPR klase Eca
Izturība pret UV starojumu nav

Elektrovadītāji un ekrāns [mm²]	Ārējais diametrs [mm]	Kabeļa svars [kg/km]	Vada pretestība [Ω/km]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas noslēgumā [mm]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas laikā [mm]
1,5	3	12,7	12,1	6	12
2,5	6,5	21	7,41	8	15
4	4	33	4,61	9	17
6	5	50	3,08	10	19
10	6	84	1,83	12	24

Viendzīslas vadi

MK 90 450/750V (H07V2-R)



Eca

APRAKSTS

Stacionārai uzstādīšanai cauruļvadā fiksētai iekšējai elektroinstalācijai, sadalnēs un vadības ierīcēs ar maksimālo spriegumu 1000 V (DC) vai 750 V (AC) uz zemi.

STANDARTS

EN 60228
EN 50525-2-31
EN 50575:2014
EN 60332-1-2

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apalš
Elektrovadītāji Vīta, kveldēta vara dzīsla
Izolācija Svina nesaturošs PVC savienojums

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

Krāsas saskaņā ar līgumu

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +90°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -25°C
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +160°C
CPR klase Eca
Izturība pret UV starojumu mērens

Viendzīslas vadi
MK 90 450/750V

Elektrovadītāji un ekrāns [mm²]	Ārējais diametrs [mm]	Kabeļa svars [kg/km]	Vada pretestība [Ω/km]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas noslēgumā [mm]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas laikā [mm]
1,5	3	22	12,1	6	12
2,5	4	35	7,41	8	15
4	4,5	52	4,61	9	17
6	5	70	3,08	10	19
10	6,5	115			

Viendzīslas vadi

MK-HF D un C-PRo 450/750V_(H07Z1-R)



Cca
Dca

APRAKSTS

Stacionārai uzstādīšanai instalācijā, sadalnēs un vadības ierīcēs ar maksimālo spriegumu 1000 V (DC) vai 750 V (AC) uz zemi. Īpaši gadījumos, kad ugunsgrēka gadījumā ir nepieciešami izolēti vadītāji ar zemu dūmu un korozīvo gāzu emisiju.

STANDARTS

EN 60228 EN 60332-3
EN 50525-2-31 EN 61034
EN 50575:2014 EN 60754
EN 60332-1-2

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apaļš
Elektrovadītāji 1,5-6 mm²: cietais rūdīts vara vads (1. klase)
Izolācija Halogēnus nesaturošs savienojums

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

Krāsas saskaņā ar līgumu

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +70°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -10°C
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +160°C
CPR klase Šķēsgriezumi 1,5 - 2,5 mm²: Dca-s2d2a2
Šķēsgriezumi 6 - ... mm²: Cca-s1d1a1
Izturība pret UV starojumu nav

Viendzīslas vadi

MK-HF D un C-PRo 450/750V

Elektrovadītāji un ekrāns [mm²]	Ārējais diametrs [mm]	Kabeļa svars [kg/km]	Vada pretestība [Ω/km]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas noslēgumā [mm]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas laikā [mm]
1,5	3	21	12,1		

Viendzīslas vadi

MKEM 450/750V (H07V-K)



Eca

APRAKSTS

Stacionārai uzstādīšanai instalācijā, sadalnēs un vadības ierīcēs ar maksimālo spriegumu 1000 V (DC) vai 750 V (AC) uz zemi.

STANDARTS

EN 60228
EN 50525-2-31
EN 50575:2014
EN 60332-1-2

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apaļš
Elektrovadītāji Vīta, elastīga vara dzīsla (5.klase)
Izolācija PVC

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

Krāsas saskaņā ar līgumu

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +70°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -5°C
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +160°C
CPR klase Eca
Izturība pret UV starojumu nav

Elektrovadītāji un ekrāns [mm²]	Ārējais diametrs [mm]	Kabeļa svars [kg/km]	Vada pretestība [Ω/km]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas noslēgumā [mm]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas laikā [mm]
1,5	3	21	13,3	6	12
2,5	4	32	7,98	8	15
4	4,5	45	4,95	9	17
6	5	70	3,3	10	20
10	6,5	115	1,91	13	26
16	8	170	1,21	16	31</

Viendzīslas vadi

MKEM 90 450/750V (H07V2-K)



Eca

APRAKSTS

Stacionārai uzstādīšanai cauruļvadā fiksētai iekšējai elektroinstalācijai, sadalnēs un vadības ierīcēs ar maksimālo spriegumu 1000 V (DC) vai 750 V (AC) uz zemi.

STANDARTS

EN 60228
EN 50525-2-31
EN 50575:2014
EN 60332-1-2

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apalš
Elektrovadītāji Vīta, elastīga vara dzīsla (5.klase)
Izolācija PVC

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

Krāsas saskaņā ar līgumu

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +90°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -25°C
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +160°C
CPR klase Eca
Izturība pret UV starojumu mērens

Elektrovadītāji un ekrāns [mm²]	Ārējais diametrs [mm]	Kabeļa svars [kg/km]	Vada pretestība [Ω/km]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas noslēgumā [mm]	Min. liekuma rādiuss uzstādīšanas laikā [mm]
1,5	3	21	13,3	6	12
2,5	4	32	7,98	8	15
4	4,5	45	4,95	9	17
6	5	70	3,3	10	20

Viendzīslas vadi

MKEM-HF D un C-Pro 450/750V (H07Z1-K)



Cca
Dca

APRAKSTS

Stacionārai uzstādīšanai cauruļvadā fiksētai iekšējai elektroinstalācijai, sadalnēs un vadības ierīcēs ar maksimālo spriegumu 1000 V (DC) vai 750 V (AC) uz zemi. Izmantošanai īpašos gadījumos, kad ugunsgrēka gadījumā ir nepieciešami izolēti vadītāji ar zemu dūmu un korozīvo gāzu emisiju.

STANDARTS

EN 60228 EN 60332-3
EN 50525-2-31 EN 61034
EN 50575:2014 EN 60754
EN 60332-1-2

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apaļš
Elektrovadītāji Vīta, elastīga vara dzīsla (5.klase)
Izolācija Halogēnus nesaturošs savienojums

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

Krāsas saskaņā ar līgumu

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +70°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -10°C
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +160°C
CPR class Šķērsgriezumi 1,5 - 2,5 mm²: Dca-s2d2a2
Šķērsgriezumi 6 - ... mm²: Cca-s1d1a1
Izturība pret UV starojumu nav

Elektrovadītāji un ekrāns [mm²]

Vads caurulē
PROFIT-HF



APRAKSTS

Preinstalēta halogēna caurule, kas paredzēta fiksētai uzstādīšanai elektrības un sakaru tīklā. Caurule ir piemērota uzstādīšanai betonā.

STANDARTS

EN 61386-1
EN 61386-22
Atbilstoši vadam vai kabelim

KONSTRUKCIJA

Caurule Apaļš gofrā
Kabeļi un vadi Atbilstoši konstrukcijai

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +105°C (dzīsla)
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā 0°C (dzīsla)
Spiedienizturība 750 N/5 cm
EN 61386 klasifikācija 33432

Elektrovadītāji un ekrāns [mm²]	Ārējais diametrs [mm]	EAN/GTIN numurs	SAP numurs
PROFIT-HF EQ-Pure 3G1,5 16	16	4741532020208	20267269
PROFIT-HF EQ-Pure 3G2,5 16	16	4741532020215	20267270
PROFIT-HF EQ-Pure 4G1,5 16	16	4741532020222	20267262
PROFIT-HF EQ-Pure 5G1,5 20	20	4741532020239	20267651
PROFIT-HF EQ-Pure 5G2,5 20	20	4741532020246	20267652
PROFIT-HF MK-Pure 3x1,5 S 16	16	-	-
PROFIT-HF MK-Pure 3x2,5 S 16	16	-	-
PROFIT-HF MK-Pure 4x1,5 S 16	16	-	-
PROFIT-HF MK-Pure 5x1,5 S 20	20	-	-
PROFIT-HF MK-Pure 5x2,5 S 20	20	-	

Instalācijas kabeļi 500 & 750V
XPJ 300/500V



Eca

APRAKSTS

Virsapmetuma vai zemapmetuma, iekštelpās vai āra montāžai. Piemēroti montāžai tieši zem apmetuma. Nav piemēroti tiešai montāžai zemē vai monolitā betona konstrukcijās bez aizsargcaurules. Kabeļiem ir nepieciešama aizsardzība no tiešiem saules stariem.

STANDARTS

EN 60228
EN 50575:2014
EVS 720
HD 308-S2
HD 60364-5-52
EN 60332-1-2

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apaļš
Elektrovadītāji Monolīta kveldēta vara dzīsla (1.klase)
Izolācija XLPE
Ārējais apvalks PVC

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

2. - zila, brūna
3. - brūna, melna, pelēka
3G - dzeltenzaļa, zila, brūna
4G - dzeltenzaļa, brūna, melna, pelēka
5G - dzeltenzaļa, zila, brūna, melna, pelēka

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +70°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -15°C
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +250°C
CPR klase Eca
Izturība pret UV starojumu nav

Elektrovadītāji un ekrāns [mm²]	Standarta piegādes garums [m]	Sūtījuma iepakojums
---------------------------------	-------------------------------	---------------------

Instalācijas kabeļi 500 & 750V
XPJ 450/750V



Eca

APRAKSTS

Virsapmetuma vai zemapmetuma, iekštelpās vai āra montāžai. Piemēroti montāžai tieši zem apmetuma. Nav piemēroti tiešai montāžai zemē vai monolītā betona konstrukcijās bez aizsargcaurules. Kabeļiem ir nepieciešama aizsardzība no tiešiem saules stariem.

STANDARTS

EN 60228
EN 50575:2014
EVS 720
HD 308-S2
HD 60364-5-52
EN 60332-1-2

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apaļš
Elektrovadītāji Monolīta kveldēta vara dzīsla (1.klase)
Izolācija XLPE
Ārējais apvalks PVC

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

2. - zila, brūna
3. - brūna, melna, pelēka
3G - dzeltenzaļa, zila, brūna
4G - dzeltenzaļa, brūna, melna, pelēka
5G - dzeltenzaļa, zila, brūna, melna, pelēka

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +70°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -15°C
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +250°C
CPR klase Eca
Izturība pret UV starojumu nav

Elektrovadītāji un ekrāns [mm²]	Standarta piegādes garums [m]	Sūtījuma iepakojums	EAN/GTIN num
---------------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------

Instalācijas kabeļi 500 & 750V

XPJ-HF D 300/500V



Dca

APRAKSTS

Halogēnus nesaturošs un liesmu slāpējošs kabelis. Dūmu veidošanās ugunsgrēka gadījumā ir maza, dūmi caurspīdīgi, lai atvieglotu evakuāciju un nav kaitīgi citām iekārtām. paredzēts stacionārām virsmām vai iebūvētām iekārtām telpās un ārā. Piemērots uzstādīšanai vietās, kas pārklātas ar apmetumu. Nav paredzēts uzstādīšanai tieši zemē vai tieši betonā bez aizsargcaurules. Kabelis aizsargā no tiešiem saules stariem. Core izolācija ir jāaizsargā no tieša UV starojuma, kas var rasties, piemēram, apgaismojumā.

STANDARTS

EN 60228	HD 60364-5-52
EN 50525-1	EN 60332-1-2
EN 50575:2014	EN 60332-3
EN 50363-8	EN 61034
LST 2011:2018	EN 60754

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma	Apalš
Elektrovadītāji	Monolīta kveldēta vara dzīsla (1.klase)
Izolācija	XLPE

Instalācijas kabeļi 500 & 750V

XPJ-HF D 450/750V



Dca

APRAKSTS

Halogēnus nesaturošs un liesmu slāpējošs kabelis. Dūmu veidošanās ugunsgrēka gadījumā ir maza, dūmi caurspīdīgi, lai atvieglotu evakuāciju un nav kaitīgi citām iekārtām. paredzēts stacionārām virsmām vai iebūvētām iekārtām telpās un ārā. Piemērots uzstādīšanai vietās, kas pārklātas ar apmetumu. Nav paredzēts uzstādīšanai tieši zemē vai tieši betonā bez aizsargcaurules. Kabelis aizsargā no tiešiem saules stariem. Core izolācija ir jāaizsargā no tieša UV starojuma, kas var rasties, piemēram, apgaismojumā.

STANDARTS

EN 60228	HD 60364-5-52
EN 50525-1	EN 60332-1-2
EN 50575:2014	EN 60332-3
EN 50363-8	EN 61034
LST 2011:2018	EN 60754

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma	Apalš
Elektrovadītāji	Monolīta kveldēta vara dzīslā (1.klase)
Izolācija	XLPE
Ārējais apvalks	Balts, halogēnus nesaturošs polimērs

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

2. - zila, brūna
3. - brūna, melna, pelēka
3G - dzeltenzaļa, zila, brūna
4G - dzeltenzaļa, brūna, melna, pelēka
5G - dzeltenzaļa, zila, brūna, melna, pelēka

Instalācijas kabeļi 500 & 750V

XPJ-HF C-PRo 300/500V



Cca

APRAKSTS

Halogēnus nesaturošs un liesmu slāpējošs kabelis. Dūmu veidošanās ugunsgrēka gadījumā ir maza, dūmi caurspīdīgi, lai atvieglotu evakuāciju un nav kaitīgi citām iekārtām. paredzēts stacionārām virsmām vai iebūvētām iekārtām telpās un ārā. Piemērots uzstādīšanai vietās, kas pārklātas ar apmetumu. Nav paredzēts uzstādīšanai tieši zemē vai tieši betonā bez aizsargcaurules. Kabelis aizsargā no tiešiem saules stariem. Core izolācija ir jāaizsargā no tieša UV starojuma, kas var rasties, piemēram, apgaismojumā.

STANDARTS

EN 60228	HD 60364-5-52
EN 50525-1	EN 60332-1-2
EN 50575:2014	EN 60332-3
EN 50363-8	EN 61034
EVS 720	EN 60754

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma	Apalš
Elektrovadītāji	Monolīta kveldēta vara dzīsla (1.klase)
Izolācija	XLPE
Ārējais apvalks	Halogēnus nesaturošs savienojums

DZĪ

Instalācijas kabeļi 500 & 750V

XPJ-HF C-PRo 300/500V



Cca

APRAKSTS

Pašdziestošs kabelis, kas nesatur halogēnu. Ugunsgrēka gadījumā rodas maz dūmu (lai atvieglotu evakuāciju), un izdalītās gāzes nesabojā elektroniskās ierīces. Stacionārai uzstādīšanai telpās un ārpus tām, bet ne zemē. Piemērots uzstādīšanai zem apmetuma. Lai uzstādītu āra apstākļos, kabeli ieteicams aizsargāt no tiešiem saules stariem.

STANDARTS

HD 60364-5-52	
EN 60228	EN 60332-1-2
EN 50525-1	EN 60332-3
EN 50575:2014	EN 61034
EN 50363-8	EN 60754
LST 2011:2018	

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma	Apaļš
Elektrovadītāji	Monolīta kveldēta vara dzīsla (1.klase)
Izolācija	XLPE
Ārējais apvalks	Halogēnus nesaturošs polimērs

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

2. - zila, brūna
3G - dzeltenzaļa, zila, brūna
4G - dzeltenzaļa, brūna, melna, pelēka
5G - dzeltenzaļa, zila,

Instalācijas kabeļi 500 & 750V

AFUX C-PRo 300/500V



Cca

APRAKSTS

Pašdziestošs kabelis, kas nesatur halogēnu. Ugunsgrēka gadījumā rodas maz dūmu (lai atvieglotu evakuāciju), un izdalītās gāzes nesabojā elektroniskās ierīces. Stacionārai uzstādīšanai telpās un ārpus tām, bet ne zemē. Piemērots uzstādīšanai zem apmetuma. Lai uzstādītu ārā apstākļos, kabeli ieteicams aizsargāt no tiešiem saules stariem.

STANDARTS

EN 60228 HD 60364-5-52
EN 50525-1 EN 60332-1-2
EN 50575:2014 EN 60332-3
EN 50363-8 EN 61034
HD 60364-5-52 EN 60754

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apaļš
Elektrovadītāji Monolīta kveldēta vara dzīsla (1.klase)
Izolācija XLPE
Ārējais apvalks Halogēnus nesaturošs polimērs

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

2. - zila, brūna
3G - dzeltenzaļa, zila, brūna
4G - dzeltenzaļa, brūna, melna, pelēka
5G - dzeltenzaļa, zila, brūna, melna, pelēka

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +70°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -15°C
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +250°C
CPR klase Cca-s1d1a1
Izturība pret UV starojumu mērens

Instalācijas kabeļi 500 & 750V

XPUJ 300/500V



Eca

APRAKSTS

Halogēnus nesaturošs un saskaņā ar CPR klases Cca kabeļi fiksētām iekšējai, āra un pazemes instalācijām paredzēts kabelis. Piemērots uzstādīšanai arī būvkonstrukcijās.

STANDARTS

EN 60228 HD 308-S2
EN 50525-1 HD 60364-5-52
EN 50575:2014 EN 60332-1-2
EVS 720

KONSTRUKCIJA

Kabeļa forma Apalš
Elektrovadītāji RE - monolīta kveldēta vara dzīsla (1.klase),
RM - vīta un kveldēta vara dzīsla (2.klase)
Izolācija XLPE
Ārējais apvalks PVC

DZĪSLU IDENTIFIKĀCIJA

2. - zila, brūna
3. - brūna, melna, pelēka
3G - dzeltenzaļa, zila, brūna
4G - dzeltenzaļa, brūna, melna, pelēka
5G - dzeltenzaļa, zila, brūna, melna, pelēka

ĪPAŠĪBAS

Maksimālā darba temperatūra +70°C
Zemākā kabeļa temperatūra uzstādīšanas laikā -15°C
Maksimālā temperatūra īssavienojuma gadījumā +250°C
CPR klase Eca
Izturība pret UV starojumu laba

Instalācijas kabeļi 5

